

**Garant**

### Cabeza de corte intercambiable Master Mute izquierda, para DN.. Plaquitas de corte



#### Datos de pedido

Número de pedido	265109 40/15
GTIN	4069515031806
Clase de artículo	29E

#### Descripción

##### Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

#### Descripción técnica

Calzo	269005 21
Tamaño de placa	15 mm
Brida de sujeción	259038 21
Tornillo para brida de sujeción	259021 8
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	27 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Tornillo para calzo	269013 9
Serie	Master Mute

## Hoja de datos

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	50 mm
Longitud total L	33 mm
Ø de mango $D_s$	40 mm
Número de canales de refrigeración	3
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265109-40/15>