



## Cabeza de corte intercambiable Master Mute izquierda, para DN.. Plaquitas de corte



### Datos de pedido

Número de pedido	265115 25/11
GTIN	4069515031844
Clase de artículo	29E

### Descripción

#### Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

### Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Serie	Master Mute
Tornillo de palanca articulada	259018 20
Longitud total L	23 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	34 mm
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1104..
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	19 mm
Palanca articulada	259015 20

## Hoja de datos

Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Número de canales de refrigeración	3
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265115-25/11>