

**Cabeza de corte intercambiable Master Mute derecha, para CC.. Plaquetas de corte****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 265202 16/06  |
| GTIN              | 4069515032216 |
| Clase de artículo | 29E           |

**Descripción****Idóneo para:**

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

**Descripción técnica**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ . | 20 mm       |
| Tornillo para plaquita reversible        | 269028 38   |
| Serie                                    | Master Mute |
| Plaquita de corte adecuada               | CC.. 0602.. |
| Tamaño de placa                          | 6 mm        |
| Longitud total L                         | 16,5 mm     |
| Desplazamiento central $L_3$             | 11 mm       |
| Ø de mango $D_s$                         | 16 mm       |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Número de canales de refrigeración | 2                |
| Tipo de boca                       | derecha          |
| Refrigeración interior             | sí               |
| Tipo de producto                   | Cabezal de corte |

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265202-16/06>