



Portapinzas de sujeción OZ, SK 50, Gama de sujeción: 4-32mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 302462 4-32 |
| GTIN | 4250122600060 |
| Clase de artículo | 36E |

Descripción

Ejecución:

Tuerca de unión sobre un rodamiento de bolas.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas portapiezas OZ según DIN 10897.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas OZ n.º 309540 – 309560, juego n.º 309562 (tipo 462 E) para tam. 2 – 25, llave de gancho n.º 628400.

Descripción técnica

| | |
|--|-----------|
| Llave de gancho adecuada n.º 628400 | _68/75 |
| Tuerca de apriete de recambio n.º 309670 | 4 - 32 |
| Gama de sujeción | 4 - 32 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 73 mm |
| Rosca M | M24 |
| Longitud total L | 200 mm |
| Ø exterior D | 72 mm |
| Ø de sujeción D ₁ | 4-32 mm |
| Adaptador | SK 50 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Norma asiento | DIN 2080 |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 μm |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 25 mm | 309560 25 |
| Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308615 50 |
| Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308605 50 |
| Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308790 50 |
| Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 16 mm | 309560 16 |
| Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308650 50 |
| Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308620 50 |
| Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308610 50 |
| Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 | 308820 50 |
| Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308795 50 |
| Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308765 50 |
| TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308600 50 |
| Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 22 mm | 309560 22 |

| | |
|---|--------------|
| Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 20 mm | 309560 20 |
| Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308740 50 |
| Tuerca de apriete OZ Gama de sujeción de cono de sujeción 4-32 mm | 309670 4-32 |
| Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308660 50 |
| Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 14 mm | 309560 14 |
| TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308640 50 |
| Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 10 mm | 309560 10 |
| Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 18 mm | 309560 18 |
| Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 12 mm | 309560 12 |
| Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308720 50 |
| Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 32 mm | 309560 32 |
| Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 30 mm | 309560 30 |
| Pinzas portapiezas OZ para cono Ø de sujeción nominal d 28 mm | 309560 28 |
| Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 | 308830 50 |
| Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308785 50 |
| Llave de ganchocon uña para Ø exterior de tuerca 68/75 mm | 628400 68/75 |
| Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308760 50 |