



Cabeza de corte intercambiable Master Mute derecha, para DC.. Plaquetas de corte



Datos de pedido

Número de pedido	265210 16/07
GTIN	4069515035347
Clase de artículo	29E

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$.	20 mm
Tornillo para plaquita reversible	269028 38
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L	16 mm
Serie	Master Mute
Ø de mango D_s	16 mm

Número de canales de refrigeración	2
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265210-16/07>