



Cabeza de corte intercambiable Master Mute izquierda, para DC.. Plaquitas de corte



Datos de pedido

Número de pedido	265211 40/11
GTIN	4069515035439
Clase de artículo	29E

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

Descripción técnica

Serie	Master Mute
Longitud total L	32 mm
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Tornillo para calzo	269013 8
Tornillo para plaquita reversible	269028 50
Tamaño de placa	11 mm
Calzo	269005 18
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..

Ø perforación previa mínima D _{min.}	50 mm
Ø de mango D _s	40 mm
Número de canales de refrigeración	3
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265211-40/11>