



Cabeza de corte intercambiable Master Mute derecha, para VC.. Plaquitas de corte



Datos de pedido

Número de pedido	265226 32/16
GTIN	4069515035774
Clase de artículo	29E

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones n.º 265060 – 265076.

Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Calzo	269005 24
Tornillo para calzo	269013 8
Tornillo para plaquita reversible	269028 50
Longitud total L	25 mm
Serie	Master Mute
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1604..
Desplazamiento central L ₃	22 mm

Hoja de datos

Ø perforación previa mínima D _{mín.}	40 mm
Ø de mango D _s	32 mm
Número de canales de refrigeración	3
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265226-32/16>