

Mahr

Reloj comparador digital con pantalla táctil Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	434315 50
GTIN	4059192066369
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador numérico **muy grande** e indicador de tolerancia integrado (con o sin indicación del valor de medición).

Panel frontal de vidrio templado con **paneles táctiles sin desgaste**, 3 valores PRESET, pantalla LED de colores según el modo de tolerancia.

Función:

PRESET, tolerancia, ABS (la pantalla se puede ajustar a cero sin perder la referencia de PRESET), factor (multiplicador para medir la distancia), función LOCK (bloqueo de llave en el menú). Se pueden transmitir datos. IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2450.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498941.

Descripción técnica

Hoja de datos

Ø de carcasa	58,4 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Calibración	C1
Clase de protección IP	IP 42
Grosor de la carcasa	35,8 mm
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Lectura conmutable	0,0005 mm
Lectura conmutable	0,00002 pul
Fuerza de medición	1,25 – 2,70 N
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,007 mm
Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2450
Ojal en panel posterior de reloj comparador	no
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador