

Mahr

### Reloj comparador digital con pantalla táctil Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 12,5mm



#### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 434306 12,5   |
| GTIN              | 4059192066734 |
| Clase de artículo | 43A           |

#### Descripción

##### Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador numérico **muy grande** e indicador de tolerancia integrado. Indicador de escala analógico adicional con límites de tolerancia.

Panel frontal de vidrio templado con paneles táctiles sin desgaste, 3 valores PRESET, pantalla LED de colores según el modo de tolerancia.

**Especialmente para aparatos de medición comparativa de dos puntos internos y externos** con los que se determina un punto de inversión.

##### Función:

PRESET, tolerancia, ABS (la pantalla se puede ajustar a cero sin perder la referencia de PRESET), factor (multiplicador para medir la distancia), función LOCK (bloqueo de llave en el menú). Se pueden transmitir datos. IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con  $\varnothing > 1$  mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

##### Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2450.

##### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498941.

## Descripción técnica

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Calibración                                          | C1                         |
| Lectura conmutable                                   | 0,00002 pul                |
| Fuerza de medición                                   | 0,65 – 0,90 N              |
| Cantidad de pilas contenidas                         | 1                          |
| Ø de carcasa                                         | 58,4 mm                    |
| Ø vástago de fijación h6                             | 8 mm                       |
| Clase de protección IP                               | IP 42                      |
| Grosor de la carcasa                                 | 35,8 mm                    |
| Suministro de energía                                | con pilas                  |
| Lectura conmutable                                   | 0,0005 mm                  |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas             | 081560 CR2450              |
| Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,004 mm                   |
| Ojal en panel posterior de reloj comparador          | no                         |
| Norma                                                | Norma de fábrica           |
| Lectura conmutable                                   | mm / pulgadas              |
| Interfaz                                             | Interfaz USB               |
| Interfaz                                             | Interfaz USB               |
| Seguridad del valor de medición                      | Sistam MAHR Reference-Lock |
| Técnica de medición                                  | digital                    |
| Tipo de producto                                     | Reloj comparador           |

## Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/434306-12,5>