

Mahr

Reloj comparador digital con pantalla táctil Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 12,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	434304 12,5
GTIN	4059192066604
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador numérico **muy grande** e indicador de tolerancia integrado. Indicador de escala analógico adicional con límites de tolerancia.

Panel frontal de vidrio templado con paneles táctiles sin desgaste, 3 valores PRESET, pantalla LED de colores según el modo de tolerancia.

Funciones de medición dinámicas (MAX / MIN / MIN-MAX): Para comprobaciones de concentricidad y planeidad o búsqueda del punto de inversión.

Función:

PRESET, tolerancia, ABS (la pantalla se puede ajustar a cero sin perder la referencia de PRESET), factor (multiplicador para medir la distancia), función LOCK (bloqueo de llave en el menú). Se pueden transmitir datos. IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con Ø > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2450.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498941.

Descripción técnica

Fuerza de medición	0,65 – 0,90 N
Suministro de energía	con pilas
Lectura conmutable	0,00002 pul
Clase de protección IP	IP 42
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2450
Lectura conmutable	0,0005 mm
Grosor de la carcasa	35,8 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,004 mm
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Calibración	C1
Ø de carcasa	58,4 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Ojal en panel posterior de reloj comparador	no
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/434304-12,5>