

Garant**Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, Ø mango/longitud total L: 16/170****Datos de pedido**

Número de pedido	265076 16/170
GTIN	4069515037327
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:****Con interfaz modular, compatible con sistemas de otros fabricantes (por ejemplo, Iscar).****Suministro:**

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S! $D_{\min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H +$
Desplazamiento central L_3 cabezal de corte. Longitud útil = longitud total L menos longitud
de sujeción (recomendado = $3 \times D$). Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la
temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Zona S no sujetable	74 mm
Longitud de sujeción recomendada	48 mm
Ø de mango	16 mm
Longitud total L	170 mm
Juego de tornillos de montaje	269026 1
Ejecución	Acero
Número de canales de refrigeración	3
Rosca de conexión	G1/4
Serie	Master Mute

Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265076-16/170>