



Atornillador de impacto 18V, atornillador de impacto de batería



Datos de pedido

Número de pedido	074010 M18ONEF1DS
GTIN	4058546564179
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Llaves de impacto con batería FUEL™ resistentes y potentes con motor EC POWERSTATE™ sin escobillas para una larga vida útil del motor y elevada eficiencia energética. **Carcasa metálica** estable y **empuñadura central ergonómica con apoyo suave**. Indicador del estado de carga de la batería, iluminación por LED de la zona de trabajo. Con giro a la derecha / izquierda y control electrónico del número de revoluciones. **Sistema electrónico REDLINK PLUS™**: gestión exclusiva del rendimiento:

- **Con comunicación del sistema máquina de accionamiento – batería.**
- **Con protección contra sobrecarga para una vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.**

DRIVE CONTROL™ permite el cambio rápido entre 4 marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro. El atornillador de impacto de batería de 1 pulgada M18 FUEL™ ONEKEY™ con anillo de retención proporciona un par de apriete de hasta 2576 Nm y sustituye a las herramientas con cable, gasolina y aire comprimido. DRIVE CONTROL permite un cambio rápido entre 4 marchas con diferentes ajustes de número de revoluciones y par de giro.

Ventaja:

DRIVE CONTROL™.

Suministro:

Incluye 1 batería M18 Forge™ 12 Ah, cargador, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir de los n.º 073814 – 073816, 073827 y 073840.

Descripción técnica

Par de giro máximo 1er escalón	1180 Nm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Capacidad de la batería	12 Ah
Par de giro máximo 4.º nivel	2576 Nm
Frecuencia de impactos 2º nivel	0 - 930 min ⁻¹
Peso	11,1 kg
Frecuencia de impactos 3er. nivel	0 - 1200 min ⁻¹
Par de giro máximo 3er escalón	1966 Nm
Frecuencia de impactos 1er nivel	0 - 750 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado exterior
Empleo típico	Heavy Duty
Conexión de app	OneKey
Frecuencia de impactos 4.º nivel	0 - 1440 min ⁻¹
Denominación del fabricante	M18ONEFHI-WF1DS-121C
Portaherramientas dimensiones	1 pul
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M42
Cantidad de baterías contenidas	1
Par de giro máximo 2º escalón	1254 Nm
Tensión de batería	18 V
Tipo de producto	Atornillador de impacto