

Garant**Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302410 25/16
GTIN	4045197435866
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).

Sin tornillo de ajuste longitudinal, **corto**.

Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

Nota:

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.

Descripción técnica

Ø del mango d	25 mm
Ø D ₂	22 mm
Ø de la perforación D ₁	16 mm
Longitud total L	160 mm
Atributo del nombre de producto	L = 160 mm
Tipo de producto	Anillo patrón