

**Hta. de corte cuadrada, HSS Co 10, D×Longitud: 12X125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	295000 12X125
GTIN	4045197187444
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.

HSS-Co 10 (10 % cobalto, 67 HRC).

Herramientas de corte cuadradas según DIN 4964 forma B. Anchura: tolerancia h12.

Terminaciones oblicuas.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.

Descripción técnica

Medida cuadrado D	12 mm
Longitud	125 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Herramienta de corte