



Micrómetro de interiores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 100-125mm



Datos de pedido

Número de pedido	428931 100-125
GTIN	4059192064938
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros internos de 3 puntos o instrumentos de medición rápida internos con rosca de conexión para un fácil cambio de los cabezales de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40 mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. **A partir de 12 mm para medir hasta la base de perforación.** Micrómetros de interiores con carraca sensible, mediciones rápidas mediante paso de husillo de 1,5 mm. Funciones de medición prácticas, por ejemplo, 3 PRESET, visualización de tolerancia por símbolos, ABS.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498941, anillos de comprobación n.º 484030, placa de sujeción para soporte de micrómetro n.º 428951.

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 65
Medida a	0,5 mm
Límite de error	0,006 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Lectura	0,001 mm

Hoja de datos

Capacidad de medición	100 - 125 mm
Tipo de pila	Pila redonda
Suministro de energía	con pilas
Profundidad de medición estándar	132 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/428931-100-125>