



## Micrómetro de interiores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 150-175mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428931 150-175
GTIN	4059192064952
Clase de artículo	43A

### Descripción

#### Ejecución:

Micrómetros internos de 3 puntos o instrumentos de medición rápida internos con rosca de conexión para un fácil cambio de los cabezales de medición. Cabezal de medición autocentráble a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40 mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. **A partir de 12 mm para medir hasta la base de perforación.** Micrómetros de interiores con carraca sensible, mediciones rápidas mediante paso de husillo de 1,5 mm. Funciones de medición prácticas, por ejemplo, 3 PRESET, visualización de tolerancia por símbolos, ABS.

#### Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498941, anillos de comprobación n.º 484030, placa de sujeción para soporte de micrómetro n.º 428951.

### Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	132 mm
Límite de error	0,007 mm
Clase de protección IP	IP 65
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Suministro de energía	con pilas

## Hoja de datos

Tipo de pila	Pila redonda
Capacidad de medición	150 - 175 mm
Lectura	0,001 mm
Medida a	0,5 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/428931-150-175>