



Juego de micrómetros de interiores digitales Con salida de datos e i-Wi, Capacidad de medición: 12-20mm



Datos de pedido

Número de pedido	428942 12-20
GTIN	4059192065225
Clase de artículo	43A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros internos de 3 puntos o instrumentos de medición rápida internos con rosca de conexión para un fácil cambio de los cabezales de medición. Cabezal de medición autocentrable a partir de 12 mm con mordazas de medición de MD. A partir de 40 mm, cabeza de medición de aluminio para disminuir el peso. **A partir de 12 mm para medir hasta la base de perforación.** Micrómetros de interiores con carraca sensible, mediciones rápidas mediante paso de husillo de 1,5 mm. Funciones de medición prácticas, por ejemplo, 3 PRESET, visualización de tolerancia por símbolos, ABS.

Adicionalmente, con sistema de radio integrado i-wi para la transmisión inalámbrica de los datos de medición a cualquier PC con facilidad.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Micrómetros de interiores digital n.º 428932 con los anillos de comprobación correspondientes.

Partes opcionales:

Prolongación n.º 428950, cable de datos n.º 498941, anillos de comprobación n.º 484030, placa de sujeción para soporte de micrómetro n.º 428951.

Radorreceptor i-wi Stick n.º 498912 tam. STICK.

Descripción técnica

Hoja de datos

Clase de protección IP	IP 65
Número de anillos comprobación	1
Cantidad de cabezas de medición	2
Cantidad de pilas contenidas	1
Ø anillo de comprobación	16 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Capacidad de medición	12 - 20 mm
Tipo de pila	Pila redonda
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/428942-12-20>