

**Herramienta de corte de barra redonda, HSS Co 10, D×Longitud: 10X80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	295020 10X80
GTIN	4045197187888
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.

HSS-Co 10 (10 % cobalto, 67 HRC).

Herramientas de corte según DIN 4964 forma A. Rectificado de forma cilíndrica dentro de la tolerancia **h14**.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como la materia prima para la fabricación de aceros perfilados.

Descripción técnica

Ø D	10 mm
Longitud	80 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Herramienta de corte