

**Herramienta de corte de barra redonda, MDI, D×Longitud: 4X100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	295030 4X100
GTIN	4045197188014
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.

Metal duro integral. Barras redondas de precisión. Rectificado de forma cilíndrica dentro de la tolerancia **h6**.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.

Descripción técnica

Longitud	100 mm
Ø D	4 mm
Material de corte	MDI
Tipo de producto	Herramienta de corte