

**Herramienta de corte de barra redonda, HSS Co 10, D×Longitud: 12X160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	295020 12X160
GTIN	4045197187949
Clase de artículo	22E

**Descripción****Ejecución:**

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.

**HSS-Co 10** (10 % cobalto, 67 HRC).

**Herramientas de corte según DIN 4964 forma A.** Rectificado de forma cilíndrica dentro de la tolerancia **h14**.

**Aplicación:**

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como la materia prima para la fabricación de aceros perfilados.

**Descripción técnica**

Longitud	160 mm
Ø D	12 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Herramienta de corte