

**Herramienta de corte de barra redonda, HSS Co 10, D×Longitud: 2X40mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 295020 2X40 |
| GTIN | 4045197187741 |
| Clase de artículo | 22E |

Descripción**Ejecución:**

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.

HSS-Co 10 (10 % cobalto, 67 HRC).

Herramientas de corte según DIN 4964 forma A. Rectificado de forma cilíndrica dentro de la tolerancia **h14**.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como la materia prima para la fabricación de aceros perfilados.

Descripción técnica

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ø D | 2 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Material de corte | HSS Co 10 |
| Tipo de producto | Herramienta de corte |