

**Buril, HSS Co 10, D×Longitud: 4X80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	295040 4X80
GTIN	4045197188151
Clase de artículo	22E

Descripción**Ejecución:**

HSS-Co 10 (10 % cobalto). **Buril con filo recto**, rectificado de forma cilíndrica preciso dentro de la tolerancia **h8**. Parte semicircular prerrectificada, 0,2 mm medida excedente.

Aplicación:

Para el grabado y el copiado en la fabricación de herramientas y moldes.

Descripción técnica

Ø D	4 mm
Longitud	80 mm
Longitud de filo	6 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Herramienta de corte