



Herramienta de corte rectangular, HSS Co 10, Altura×Ancho: 25X12mm



Datos de pedido

Número de pedido	295060 25X12
GTIN	4045197271358
Clase de artículo	22E

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.

Altura y anchura: Tolerancia **h14**. **HSS-Co 10** (10 % cobalto).

Herramienta de corte rectangular según DIN 4964 forma D.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.

Descripción técnica

Anchura	12 mm
Longitud	200 mm
Altura	25 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Herramienta de corte