



Llaves acodadas hexagonales cromado, Hexágono: 4mm



Datos de pedido

Número de pedido	626031 4
GTIN	4069515039819
Clase de artículo	61C

Descripción

Ejecución:

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada. Hex-Plus de tamaño 2 a 12 mm.

Descripción técnica

Superficie	cromado
Hexágono	4 mm
Longitud de los lados	74×29 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Cabeza esférica en el brazo largo	no
Ángulo de 100 grados	no
Brazo corto	no
Modelo largo	no
Tipo de producto	Destornilladores