



Alicate regulable Cobra®ES con ajuste de precisión a intervalos cabeza extradelgada, Longitud total: 250mm



Datos de pedido

Número de pedido	706251 250
GTIN	4003773061267
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Forma de la cabeza extradelgada, especial para espacios de trabajo reducidos. **Articulación empotrada** (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Ajuste preciso enclavable por medio de pulsador elástico. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables. Alicata atramentada en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.

Descripción técnica

Abertura de sujeción para hexágono	36 mm
Mango	revestido de plástico
Número de enclavamientos ajuste preciso	25
Abertura de sujeción para tubos	1,1/2 pul
Serie	Cobra®ES
Longitud total	250 mm
Superficie	atramentado en negro
Norma	DIN ISO 8976
Versión mordaza	extrafinas

Hoja de datos

Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos	sí
Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables