



Alicates de agarre frontal TwinGrip® atramentado, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	705993 200
GTIN	4003773087250
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Forma de la cabeza extradelgada, especial para espacios de trabajo reducidos. **Articulación empotrada** (= guía doble) y protección antienganche para evitar lesiones. Ajuste preciso enclavable por medio de pulsador con resorte, para la adaptación precisa del alcance de agarre. Función de agarre frontal y lateral. Mordazas atramentadas en gris, cabeza pulida, dientes templados por inducción adicionalmente (aprox. 61 HRC). Mangos con fundas multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

Aplicación:

Sujeción frontal segura de piezas de trabajo planas gracias a la aplicación en tres puntos. También se pueden sujetar, apretar y aflojar cabezas de tornillo bonificadas, así como pernos y tornillos desgastados.

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.

Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Serie	TwinGrip®
Número de enclavamientos ajuste preciso	5
Abertura de sujeción para hexágono	22 mm
Anchura de mordazas	11 mm
Abertura de sujeción para tubos	7/8 pul

Hoja de datos

Long. de mord.	27 mm
Versión mordaza	Instalación de 3 puntos
Mango	revestido de plástico
Material	Acero eléctrico al cromo-vanadio
Tipo de producto	Mordazas para tubos