

Garant

Nivel de burbuja con imán conmutable, Longitud: 600mm



Datos de pedido

Número de pedido	467010 600
GTIN	4069515051125
Clase de artículo	41H

Descripción

Ejecución:

Perfil de aluminio anodizado estable. **Superficie de medición plana y prismática.** El **imán conmutable** actúa en superficies planas y, p. ej., **también en tubos**. Los visores sin cantos con efecto lupa ofrecen una vista sin distorsiones sobre las burbujas. Visor de cabeza vertical fácilmente legible desde arriba. **Margen de error en la medición por encima de la cabeza: 0,5 mm/m.** Con dos imanes conmutables por separado.

Leyenda:

Interruptor magnético

Visión frontal de lectura

sin problemas desde prácticamente cualquier posición.

Descripción técnica

Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Longitud	600 mm
Imán	Conectable
Tipo de producto	Nivel de burbuja