

**atlas®**

**Sandalia negra FLASH 1605 XP®, S1P, Número de zapato UE: 37**



## Datos de pedido

Número de pedido	092024 37
GTIN	4043692376646
Clase de artículo	09B

## Descripción

### Ejecución:

El **zapato de seguridad FLASH** con material exterior de alta tecnología envuelve el pie con precisión y garantiza al usuario una comodidad inconfundible. Alto retorno de energía gracias al sistema INNOFLEX y al soporte de movimiento dinámico. Ideal para suelos industriales duros. Anchura 10. Sistema de tallas múltiples disponible.

- **Material exterior de malla.**
- **Regulación de la humedad activa y duradera gracias al forro funcional aktiv-X.**
- **Suela con protección contra perforaciones sin metal con entresuela XP®.**
- **Tapón de aluminio.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, plantilla de alivio de presión y tecnología de suela responsiva.**
- **Sistema de suela MPU® INNOFLEX con ranuras flexibles para un comportamiento de rodadura natural y zona de amortiguación en el talón para absorber las fuerzas de impacto más altas.**
- **Concepto clima-stream® para la máxima transpirabilidad en el zapato.**
- **Dotación ESD.**

**Sandalia** con cierre por adherencia.

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

## Descripción técnica

Color	negro
-------	-------

## Hoja de datos

Seguridad antiperforación	Textil
Clase de protección	S1P
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Número de zapato UE	37
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Sexo	Caballero
Serie	FLASH
propiedad electrostática	EGB/ESD
Propiedad de la suela	Suela de rebote
Tipo de producto	Sandalia de seguridad