

atlas[®]

Zapato abotinado negro FLASH 6105 XP[®], S3, Número de zapato UE: 44



Datos de pedido

Número de pedido	092020 44
GTIN	4043692431390
Clase de artículo	09B

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad dinámico FLASH con material exterior especialmente transpirable e hidrófugo y parte delantera sin costuras. Alto retorno de energía gracias al sistema INNOFLEX y al soporte de movimiento dinámico. Ideal para suelos industriales duros. Anchura 10. Sistema de tallas múltiples disponible.

- **Material exterior Sportline.**
- **Regulación de la humedad activa y duradera gracias al forro funcional aktiv-X.**
- **Suela con protección contra perforaciones sin metal con entresuela XP[®].**
- **Tapón de aluminio.**
- **MPU[®] REBOUND SYSTEM, plantilla de alivio de presión y tecnología de suela responsiva.**
- **Sistema de suela MPU[®] INNOFLEX con ranuras flexibles para un comportamiento de rodadura natural y zona de amortiguación en el talón para absorber las fuerzas de impacto más altas.**
- **Dotación ESD.**

Zapato abotinado con cordones.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Descripción técnica

Clase de protección	S3
---------------------	----

Hoja de datos

Sexo	Caballero
Color	negro
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Seguridad antiperforación	Textil
Serie	FLASH
Número de zapato UE	44
propiedad electrostática	EGB/ESD
Propiedad de la suela	Suela de rebote
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad