

**atlas**<sup>®</sup>

**Zapato abotinado negro FLASH 6105 XP<sup>®</sup>, S3, Número de zapato UE: 37**



## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 092020 37     |
| GTIN              | 4043692431321 |
| Clase de artículo | 09B           |

## Descripción

### Ejecución:

**Zapato de seguridad dinámico FLASH** con material exterior especialmente transpirable e hidrófugo y parte delantera sin costuras. Alto retorno de energía gracias al sistema INNOFLEX y al soporte de movimiento dinámico. Ideal para suelos industriales duros. Anchura 10. Sistema de tallas múltiples disponible.

- **Material exterior Sportline.**
- **Regulación de la humedad activa y duradera gracias al forro funcional aktiv-X.**
- **Suela con protección contra perforaciones sin metal con entresuela XP<sup>®</sup>.**
- **Tapón de aluminio.**
- **MPU<sup>®</sup> REBOUND SYSTEM, plantilla de alivio de presión y tecnología de suela responsiva.**
- **Sistema de suela MPU<sup>®</sup> INNOFLEX con ranuras flexibles para un comportamiento de rodadura natural y zona de amortiguación en el talón para absorber las fuerzas de impacto más altas.**
- **Dotación ESD.**

**Zapato abotinado** con cordones.

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

## Descripción técnica

## Hoja de datos

|  |  |
|--|--|
| Norma                                      | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio   |
| Color                                      | negro  |
| Serie                                      | FLASH  |
| Seguridad antiperforación                  | Textil   |
| Clase de protección                        | S3   |
| Número de zapato UE                        | 37   |
| Sexo                                       | Caballero  |
| propiedad electrostática                   | EGB/ESD  |
| Propiedad de la suela                      | Suela de rebote  |
| Tipo de producto                           | Zapato abotinado de seguridad                            |