



Remache ciego PolyGrip® de acero/acero, paquete grande, Ø del remache/ longitud del vástago (D/L): 3,2/8mm



Datos de pedido

Número de pedido	771020 3,2/8
GTIN	4007081710015
Clase de artículo	74D

Descripción

Ejecución:

Los remaches ciegos garantizan una unión permanente y segura de diversos materiales sensibles, incluso cuando solo se puede acceder a uno de ellos.

Forma de cabeza: Cabeza redonda plana = FK; cabeza grande = K.

El remache ciego multigama Polygrip® es un multitallento cuando se trata de cumplir requisitos difíciles y exigentes en un entorno industrial. Ya sea en aluminio, acero o acero inoxidable, en interiores o exteriores, con material de unión duro o blando, diámetros de orificios críticos y tolerancias, el Polygrip® es casi siempre la solución.

Característica:

Amplio rango de sujeción:

Una dimensión Polygrip® puede reemplazar hasta cinco dimensiones diferentes de los remaches ciegos estándar DIN.

Esto supone los siguientes beneficios para usted:

- **Restricción de tipo.**
- **Reducción de la variedad de tipos en el almacén.**
- **Reducción del riesgo de confusión y de los errores en el procesamiento.**

Ventaja:

Económico: sustituye hasta 5 dimensiones de remache diferentes.

Excelente alineación del agujero: compensa las imprecisiones del orificio.

Bloqueo seguro del vástago del remache: sin ruidos molestos durante su uso.

A prueba de salpicaduras en ciertas condiciones.

Amplia formación de cabezal de bloqueo para una alta seguridad de conexión.

Aplicación:

Uso universal.

Material:

Remache hueco – acero, galvanizado; vástago del remache – acero, galvanizado.

Recomendación:

Remaches ciegos GESIPA®, una regla de oro:

Grosor del material + diámetro del vástago del remache = longitud del vástago del remache

Ejemplo:

Material: Chapa 3 mm + chapa 3 mm + agujero 4 mm = 10 mm longitud del vástago del remache
> da como resultado remaches ciegos 4 × 10.

Descripción técnica

Serie	PolyGrip®
Longitud hueca del remache L	8 mm
Diámetro de perforación	3,3 mm
Material de remache mandril	Acero, galvanizado
Diámetro hueco del remache D	3,2 mm
Forma de cabeza	FK
Número de remaches (piezas)	1000
Abertura de sujeción	1 - 5 mm
Material de remache hueco	Acero, galvanizado
Tipo de producto	Remache