

atlas®

Zapato abotonado negro/azul SL 605 XP®, S3, Número de zapato UE: 47



Datos de pedido

Número de pedido	092031 47
GTIN	4043692275796
Clase de artículo	09B

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ligero hecho de cuero suave de alta calidad con transpirabilidad especial. Alto retorno de energía gracias al sistema INNOFLEX y al soporte de movimiento dinámico. Ideal para suelos industriales duros. Anchura 10. Sistema de tallas múltiples disponible.

- **Regulación de la humedad activa y duradera gracias al forro funcional aktiv-X.**
- **Suela con protección contra perforaciones sin metal con entresuela XP®.**
- **Tapón de aluminio.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, plantilla de alivio de presión y tecnología de suela responsiva.**
- **Sistema de suela MPU® INNOFLEX con ranuras flexibles para un comportamiento de rodadura natural y zona de amortiguación en el talón para absorber las fuerzas de impacto más altas.**
- **Dotación ESD.**

Cuero nobuck suave para una sensación más suave y cómoda.

Zapato abotonado con cordones.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Descripción técnica

Norma

Plantillas con homologación
de tipo según DGUV regla 191

Hoja de datos

Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Serie	SL
Clase de protección	S3
Número de zapato UE	47
Seguridad antiperforación	Textil
Sexo	Caballero
Color	negro/azul
propiedad electrostática	EGB/ESD
Propiedad de la suela	Suela de rebote
Tipo de producto	Zapato abotonado de seguridad