

atlas®

Zapato abotonado negro/azul SL 605 XP®, S3, Número de zapato UE: 48



Datos de pedido

Número de pedido	092031 48
GTIN	4043692275802
Clase de artículo	09B

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ligero hecho de cuero suave de alta calidad con transpirabilidad especial. Alto retorno de energía gracias al sistema INNOFLEX y al soporte de movimiento dinámico. Ideal para suelos industriales duros. Anchura 10. Sistema de tallas múltiples disponible.

- **Regulación de la humedad activa y duradera gracias al forro funcional aktiv-X.**
- **Suela con protección contra perforaciones sin metal con entresuela XP®.**
- **Tapón de aluminio.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, plantilla de alivio de presión y tecnología de suela responsiva.**
- **Sistema de suela MPU® INNOFLEX con ranuras flexibles para un comportamiento de rodadura natural y zona de amortiguación en el talón para absorber las fuerzas de impacto más altas.**
- **Dotación ESD.**

Cuero nobuck suave para una sensación más suave y cómoda.

Zapato abotonado con cordones.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Descripción técnica

Serie	SL
Número de zapato UE	48

Hoja de datos

Seguridad antiperforación	Textil
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Color	negro/azul
Clase de protección	S3
Sexo	Caballero
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática	EGB/ESD
Propiedad de la suela	Suela de rebote
Tipo de producto	Zapato abotonado de seguridad