



**Zapato abotinado negro/blanco SPEEDY Low ESD, S3S, Número de zapato UE: 36**



**Datos de pedido**

Número de pedido	092204 36
GTIN	4035877935199
Clase de artículo	09P

**Descripción**

**Ejecución:**

Zapato de seguridad SPEEDY con muy buena comodidad de uso y elementos reflectantes para una buena visibilidad en la oscuridad.

- **Material superior hidrófugo de microfibra.**
- **Forro textil transpirable.**
- **Lengüeta acolchada.**
- **Plantilla interpuesta de superficie completa JORI ESD black.**
- **Suela de goma/EVA (etileno vinilo acetato) DYNAMIC, resistente al calor de contacto.**
- **Resguardo de la punta resistente a la abrasión.**
- **Dotación ESD.**

**Norma:**

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

**Descripción técnica**

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Clase de protección	S3S

## Hoja de datos

Número de zapato UE	36
Seguridad antiperforación	Textil
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Serie	SPEEDY
Sexo	Caballero
Propiedad	resistente al combustible
Color	negro/blanco
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad