



Zapato abotinado negro/blanco SPEEDY Low ESD, S3S, Número de zapato UE: 38



Datos de pedido

Número de pedido	092204 38
GTIN	4035877935212
Clase de artículo	09P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad SPEEDY con muy buena comodidad de uso y elementos reflectantes para una buena visibilidad en la oscuridad.

- **Material superior hidrófugo de microfibra.**
- **Forro textil transpirable.**
- **Lengüeta acolchada.**
- **Plantilla interpuesta de superficie completa JORI ESD black.**
- **Suela de goma/EVA (etileno vinilo acetato) DYNAMIC, resistente al calor de contacto.**
- **Resguardo de la punta resistente a la abrasión.**
- **Dotación ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

Descripción técnica

Clase de protección	S3S
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Sexo	Caballero

Hoja de datos

Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Seguridad antiperforación	Textil
Serie	SPEEDY
Propiedad	resistente al combustible
Color	negro/blanco
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Número de zapato UE	38
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad