



Zapato abotinado negro/blanco SPEEDY Low ESD, S3S, Número de zapato UE: 45



Datos de pedido

Número de pedido	092204 45
GTIN	4035877935281
Clase de artículo	09P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad SPEEDY con muy buena comodidad de uso y elementos reflectantes para una buena visibilidad en la oscuridad.

- **Material superior hidrófugo de microfibra.**
- **Forro textil transpirable.**
- **Lengüeta acolchada.**
- **Plantilla interpuesta de superficie completa JORI ESD black.**
- **Suela de goma/EVA (etileno vinilo acetato) DYNAMIC, resistente al calor de contacto.**
- **Resguardo de la punta resistente a la abrasión.**
- **Dotación ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

Descripción técnica

Propiedad	resistente al combustible
Sexo	Caballero
Color	negro/blanco
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite

Hoja de datos

Clase de protección	S3S
Número de zapato UE	45
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Seguridad antiperforación	Textil
Serie	SPEEDY
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad