



Zapato abotinado negro/blanco SPEEDY Low ESD, S3S, Número de zapato UE: 39



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 092204 39 |
| GTIN | 4035877935229 |
| Clase de artículo | 09P |

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad SPEEDY con muy buena comodidad de uso y elementos reflectantes para una buena visibilidad en la oscuridad.

- **Material superior hidrófugo de microfibra.**
- **Forro textil transpirable.**
- **Lengüeta acolchada.**
- **Plantilla interpuesta de superficie completa JORI ESD black.**
- **Suela de goma/EVA (etileno vinilo acetato) DYNAMIC, resistente al calor de contacto.**
- **Resguardo de la punta resistente a la abrasión.**
- **Dotación ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR HRO

Descripción técnica

| | |
|--|--|
| Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 |
| Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C |

Hoja de datos

| | |
|--|-------------------------------|
| Serie | SPEEDY |
| Clase de protección | S3S |
| Seguridad antiperforación | Textil |
| Número de zapato UE | 39 |
| Sexo | Caballero |
| Propiedad | resistente al combustible |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite |
| Color | negro/blanco |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |