

Garant

Armario ropero con cierre de pasador cilíndrico, Número de departamentos: 2



Datos de pedido

Número de pedido	949052 2
GTIN	4069515041379
Clase de artículo	91G

Descripción

Ejecución:

Puertas con tope amortiguado. El cuerpo dispone de una **cubierta inclinada**, patines de plástico en el grupo de base, así como una **pantalla de base desmontable** en el lado frontal. Un estante con 2 colgadores por departamento. La construcción especial permite, a pesar de la anchura de departamento de 300 mm, el alojamiento de cascos integrales (derechos de propiedad solicitados).

Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad en el tirador deslizante.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

- **Los armarios se entregan completamente montados.**
- **En cuanto a candados para cierre de falleba, véase n.º 085822 – 085890, así como candado DOM n.º 085812 tam. 45; n.º 085814 tam. 45; n.º 085816 tam. 45.**
- **Adecuado para sistemas de cerradura.**

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura útil por departamento ropa	240 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada	420 - 480 mm
Panel de base extraíble	sí
Profundidad útil por departamento ropa	475 mm
Anchura estante	295 mm
Altura útil por departamento ropa	1240 mm
Modelo estructura inferior	Zócalo con panel de la base
Profundidad útil por percha	250 mm
Número de departamentos	2
Modelo cerradura	Cerradura de pasador cilíndrico
Anchura	600 mm
Norma	DIN 4547
adecuado para casco integral	sí
Número de barras para ropa	1
Ranura de ventilación puerta	no
Cubierta inclinada	sí
Número de estantes fijos retraídos	1
Profundidad	500 mm
Anchura útil por percha (casco integral)	240 - 280 mm
Peso	49,8 kg
Profundidad de estante	250 mm
Frontales del armario	puerta batiente de chapa maciza
Altura detrás	2000 mm
Letrero para el nombre	sí
Barnizado especial posible	sí
Ranura de ventilación panel posterior	no
Altura delante	1850 mm
Ángulo de apertura de la puerta	225 grados

Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/949052-2>