

**Garant**
**Plaquita de corte mini para biselado interior derecha, HB720, Ø Dmin: 8 mm**


### Datos de pedido

Número de pedido	270060 8
GTIN	4045197560186
Clase de artículo	21I

### Descripción

Plaquita de corte mini para biselado interior derecha 8 mm  
 Tamaño de plaquita Ø d: 6 mm  
 Grosor de la placa T: 3,8 mm  
 Distancia entre puntas y centro  $L_3$ : 4,65 mm  
 Profundidad máxima de corte  $t_{m\acute{a}x.}$ : 1 mm  
 Radio R: 0,2 mm  
 Anchura de chaflán W: 1,3 mm

### Descripción técnica

Ø mínimo $D_{min.}$	8 mm
Grosor de la placa T	3,8 mm
Avance f	0,02 - 0,03 mm/rev,
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	1 mm
Anchura de chaflán W	1,3 mm
Tamaño de plaquita Ø d	6 mm
Ángulo de ataque $\alpha$	45 grados

Distancia entre puntas y centro $L_3$	4,65 mm
Radio R	0,2 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	0,15 - 0,5 mm
Clase	HB720
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini