

**HOLEX**

**Cuchilla de tornear angular para interiores derecha similar a DIN 4954, HSS E,  
Ø de mango: 8Rmm**



## Datos de pedido

Número de pedido	296400 8R
GTIN	4045197189240
Clase de artículo	22E

## Descripción

### Ejecución:

Todas las dimensiones **soldadas**.

### Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.

**HSS/E** – En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.

## Descripción técnica

para perforaciones a partir de Ø	18 mm
Ø de mango	8 mm
Longitud total	140 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de producto	Cuchilla de tornear