

**HOLEX****Cuchilla de torneado lateral derecha similar a DIN 4960, HSS E, Vástago cuadrado: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	296800 12
GTIN	4045197189974
Clase de artículo	22E

**Descripción****Ejecución:**

Todas las dimensiones **soldadas**.

**Aplicación:**

Aplicación universal, velocidades de corte medias.

**HSS/E** – En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornear tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.

**Descripción técnica**

Vástago cuadrado	12 mm
Longitud total	110 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de producto	Cuchilla de tornear