

Garant**Mini barra de mandrinar HM, derecha, Longitud de alcance L1/tamaño de plaquita d: 42/8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	270006 42/8
GTIN	4045197560049
Clase de artículo	21V

Descripción**Ejecución:**

Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

- **Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.**
- **Cambio sencillo de la plaquita de corte.**

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	279815 11
Tamaño de placa	08 mm
Longitud de la cabeza L ₁	42 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud de sujeción L ₂	11,5 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Tornillo ajuste Tipo 11	279815 11
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500