



## Cuchilla para tornearse angular ovalada derecha similar a DIN 4965, HSS E, Vástago cuadrado: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	296750 12
GTIN	4045197189943
Clase de artículo	22E

### Descripción

#### Ejecución:

Todas las dimensiones **soldadas**.

#### Aplicación:

Aplicación universal, velocidades de corte medias.

**HSS/E** – En todos los tornos en la fabricación individual y en serie. Estas cuchillas de tornearse tienen una potencia de corte elevada y son irrompibles, incluso en grandes profundidades de sujeción, cortes interrumpidos o en materiales con una alta resistencia a la tracción.

### Descripción técnica

Vástago cuadrado	12 mm
Longitud total	110 mm
Material de corte	HSS E
Tipo de producto	Cuchilla de tornearse