

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/11mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	16 mm
Plaquita de corte adecuada	TC.. 1102..
Longitud de la cabeza $L_1$	26,5 mm
Desplazamiento central $L_3$	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A12L STFCCR/L11
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	140 mm
Longitud de sujeción $L_2$	11 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Ø de mango $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500