



Lámpara frontal LED Vizion 2 con batería, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	081519 1
GTIN	327005170102
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámpara frontal con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.

Linterna para la cabeza LED ligera y plana. Iluminación óptima gracias a los ángulos de haz ajustables, 3 niveles de luz y 3 formas de haz seleccionables. Módulo LED extraíble para usar como luz de estacionamiento/luz de trabajo. Con correa de casco de goma antideslizante (correa textil disponible como opción).

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye pilas – (3× AAA).

Descripción técnica

Suministro de energía	CON PILAS
Ø del cabezal	45 mm
Zona ATEX	zona 0
Zona ATEX	Zona 21
Anchura lámpara	60 m

Quality Dress	Vizion 2
Corriente de alumbrado	60 - 250 lm
Tipo de pila	Micro, AAA
Color carcasa	amarillo
Cantidad de pilas contenidas	3
Duración ilumin.	3,5 - 30 h
Peso	113 g
Clase de protección IP	IP 67
Estructura química	Alcalino de manganeso
recargable	no
Iluminación atenuable	no
Característica del equipo	Apropiado para zona EX
Tipo de producto	Lámpara frontal

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081551 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081553 LR3
Pilas de metal de litio Tamaño constructivo internacional LR3	081559 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081552 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081554 LR3