



Paquete económico de broca de fricción térmica plana (sin cuello) Uni, 5 unidad



Datos de pedido

Número de pedido	GG0753 M12
GTIN	4069515042864
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical. Broca de fricción plana (sin cuello), **como n.º 080753**.

Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

Aplicación:

Adecuado para acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y latón.

Idóneo para:

Pinzas de sujeción ER HOLEX n.º 308964, llave ER n.º 309680, macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180 y soporte M-Drill HOLEX n.º 080750.

Descripción técnica

N.º revoluciones recomend.	2000 min ⁻¹
Ø de agujero para roscar	10,9 mm
Potencia de accionamiento recomendada	1,9 kW

Grosor material	0,7 - 2,5 mm
Ø de mango	12 mm
Contenido	5" ud.
Tipo de producto	Broca de fricción

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG0753 M12