



Paquete económico de broca de fricción térmica plana (sin cuello) larga Inox, 5 unidad



Datos de pedido

Número de pedido	GG0758 M5
GTIN	4069515043090
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical. Broca de fricción plana (sin cuello), para uso en materiales inoxidables, **como n.º 080758**. Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

Aplicación:

Especialmente adecuado para aceros inoxidables.

Idóneo para:

Pinzas de sujeción ER HOLEX n.º 308964, llave ER n.º 309680, macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180 y soporte M-Drill HOLEX n.º 080750.

Descripción técnica

N.º revoluciones recomend.	2600 min ⁻¹
Potencia de accionamiento recomendada	1 kW
Ø de agujero para roscar	4,5 mm

Grosor material	0,7 - 3 mm
Ø de mango	6 mm
Contenido	5" ud.
Tipo de producto	Broca de fricción

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG0758 M5