

Garant

Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 25/11mm



Datos de pedido

Número de pedido	261111 25/11
GTIN	4045197655851
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L de los soportes neutros	150 mm
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	39 mm
Tamaño de placa	11 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Código ISO Soporte	SVVBN 2525M11
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	12,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño del mango	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	72,5 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500