

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
25/16mm**



Datos de pedido

Número de pedido	261106 25/16
GTIN	4045197655707
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 2
Anchura de función L ₄	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Código ISO Soporte	SVHBR/L 2525M16
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Longitud de la cabeza L ₁	21 mm
Calzo	269005 8
Tamaño de placa	16 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 8	269005 8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500