

Garant**Soporte para plaquitas cóncavo para ranurado frontal, derecha, Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 105/143mm**

Datos de pedido

Número de pedido	273824 105/143
GTIN	4045197577351
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:

Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.

Aplicación:

En combinación con los soportes de apriete n.º 273800 hasta 273811.

Pieza de repuesto:

Tornillo de amarre n.º 279815 9.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$ máximo para la 1ª escotadura.

Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos un 30 – 50 %.

Ancho de tronzado w: 2 mm

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$: 13 mm

Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	13 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura D_1	105 mm
Ø máximo 1.ª escotadura D_2	143 mm
Tipo de boca	derecha
Ancho de tronzado w	2 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

Accesorios

Tornillo apriete	279910
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9